



Identification par la référence sur le corps du contact taille 5 ou taille 3

	(Note 5)	(Note 2/3/4)	(Note 2/3/4)	(Note 1)	(Note 1)			
1	*	*	*	*	*	CONTACT COAX "MINIATURE"	134393-1	2
1	*	*	*	*	*	FERRULE	133859-3	3
1	*	*	*	*	*	FERRULE	133859-1	3
1	*	*	*	*	*	CONTACT COAX "MINIATURE"	133869-1	2
1	*	*	*	*	*	CONTACT COAX FEMELLE T5	133967-1	1
1	*	*	*	*	*	CONTACT COAX FEMELLE T5	133964-1	1
						- DESCRIPTION -	- REFERENCE -	REP

Emballage: Les composants sont disposés dans des sacs plastiques "AMP" ou sous "blister" balvées dans un tube translucide.

- NOTES:**
1. Contacts références 133953.1 et 133953.2 pour utilisation avec câble FILECA F2709/3
 Instruction de sertissage SS n° 15916 para. 2
 Outil insertion/extraction P/N 91074.1
 2. Contacts références 133953.3 et 133953.4 pour utilisation avec câble FILECA F2709/3
 Instruction de sertissage SS n° 15916 para. 2
 Outil insertion/extraction P/N 91074.1
 3. Contacts références 133953.3 et 133953.4 pour utilisation avec câble FLOTEX Etude 46113
 Instruction de sertissage SS n° 15916 para. 3
 Outil insertion/extraction P/N 91044.1
 4. Contacts références 133953.3 et 133953.4 pour utilisation avec câble FILECA F2709/13.CA
 Instruction de sertissage SS n° 15916 para. 2
 Outil insertion/extraction P/N: 31074.1
 5. Contacts références 133953.5 par utilisation avec câble FILECA 2E 22.07 BULK B&S
 Mise en oeuvre: voir Spec Amp 114-15C16
 Outil Insertion/Extraction P/N: 31074.1

MASSSE DES CONTACTS: 4.6 grs

94

DESIGN CLIENT LIQUIDEMENT POUR REFERENCES

B&P 22.10.84

AMP AMP DE FRANCE 15001 BONDY SE

F B C.133953 E

CONTACT COAX FEMELLE T5&9

- E Acety - 5
- D Câble COAX FEM. 13EN 05.86
- C SUFFRIMÉ CHAUFFÉ AMP 953
- B Redessiné Amp 3.1.84 10.84
- A ASSEMBLÉ MASSE Amp 09.81